

Produktdatenblatt

Jalousien



Produktbeschreibung und -vorteile

- Mit VELUX Jalousien k\u00f6nnen Sie variabel Licht und Schatten regulieren und schaffen eine Lichtstimmung zum Wohlf\u00fchlen. Sie sch\u00fctzen optimal Ihre Privatsph\u00e4re. Die leichtg\u00e4ngige Bedienung erfolgt komfortabel per Griffleiste.
- Variable Lichtregulierung
- Aluminium-Lamellen für lange Haltbarkeit
- · Leichtgängig und stufenlos positionierbar
- In 9 Farben und unterschiedlicher Struktur erhältlich
- Harmonische Integration in das Dachfenster dank modernem Slimline-Design
- Leichter Einbau dank Pick&Click![®]

Materialien

Griffleiste, Blende und Führungsschienen

■ Eloxiertem Aluminium

Lamellen

■ Lackiertes Aluminium, Breite 3,5 cm

Materialien

Farben

■ Siehe Broschüre/Katalog für VELUX Sonnenschutzprodukte

Zubehörträger und Schnurhalter

Kunststoff

Schnüre

Polyester

3 Jahre Garantie



VELUX übernimmt 3 Jahre Garantie auf:

- Sonnenschutzprodukte
- Elektroprodukte/-komponenten

Weitere Informationen: www.velux.de



Antriebsarten

Manuel



- Stufenlos positionierbar
 Leichtgängige Bedienung per Griffleiste
- Lamellen individuell über Regler einstellbar

Funktionen

Manuell PAL S

Bedienung	 Manuell bedienbare Jalousien sind stufenlos positionierbar. Die Lamellen laufen in
	seitlichen Führungsschienen und ermöglicht so eine leichtgängige Bedienung
	mittels Griffleiste

Weitere Informationen: www.velux.de Seite 2 von 3



Kompatibilität

	PAL S		
GGU	•		
GPU	•		
GHU	•		
GTU	•		
GXU	•		
GIU	•		
VIU	•		
GGL	•		
GPL	•		
GHL	•		
GTL	•		
GXL	•		
GIL	•		
GDL	•		
VFE	•		
VFA	•		
VFB	•		
GEL	•		
VEA	•		
VEB	•		
VEC	•		
VL Y	•		
VU Y	•		
VKU Y	•		

- Die Jalousie kann auch in Sondermaßen gefertigt werden.
- Das PAL S ist nicht für VELUX Kunststoff-Fenster mit Größencodes, die nur aus Zahlen bestehen. Für diese Fenster bitte PAU in Farbe Weiß (7001) bestellen.
- Wenn sich das manuelle Verdunkelungs-Rollo außerhalb der manuellen Reichweite befindet kann es mit der Bedienungsstange ZCZ 080 oder der Teleskop-Bedienungsstange ZCT 200 mit Adapter ZOZ 085 bedient werden.

Pflege

Einfache Pflege: die Lamellen sind schmutzunempfindlich und lassen sich bequem mit einem feuchten Tuch säubern.

Technische Änderungen vorbehalten